






Pos. / pos.	Benennung / description
01	Vollmetallgehäuse, IP 67 / full metal housing, IP 67 - Gehäuseunterteil mit HARTING RJ Industrial® Data 3A-Steckgesicht bottom part with HARTING RJ Industrial® Data 3A Interface - Gehäusedeckel und Schutzkappen unverlierbar captive upper shell and protection caps - Bezeichnungsschild montiert tag mounted - Kabelverschraubung für Kabel-ϕ 5-9mm, M 20, linksseitig vormontiert cable cland for cable ϕ 5-9 mm, M 20, pre-mounted sinistral - Blindstopfen M 20, rechtsseitig vormontiert blind plug M 20, pre-mounted dexter
02	bestückte Leiterplatte / PCB assembly - Link-Performance Klasse D nach ISO/ IEC 11801:2002 link performance class D acc. to ISO/ IEC 11801:2002 - 2x KRONE LSA-Plus®-Leiste, Category 5, 100 MHz, farblich kodiert nach EIA/TIA 568 B 2x KRONE LSA- Plus® module, category 5, 100 MHz, colour coded acc. to EIA/ TIA 568 B - 2x RJ 45-Buchse 2x RJ 45 jack - 2x Kabelschelle zur Schirmanbindung 2x cable clamp for shielding connection

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 2	RJ Industrial Metal Outlet Industrie-Anschlussdose Industrial Outlet				
			Detail.	11.03.04	Sch.						
			Insp.	11.03.04	Sch.						
			Stand.								
32064	11.05.04	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 45 815 1100			Blatt/ page /	
31917											
Mod.	Dat.	Name									