





REMARKS

Bemerkungen



AMP-LOGO, AMP-NO. AND CAVITY NUMBER
AMP-Logo, AMP-Nr. und Nestmarkierung

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGÜELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.					DWN 23. FEB 89 Nicolas Bürger		AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen			
—	—	—	—	—	CHK —		AMP			
—	—	—	—	—	APVD —		NAME			
—	—	—	—	—	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —		ADAPTER			
—	—	—	—	—	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		Adapter			
—	962160-1	B	Adapter	1	WEIGHT GEWICHT —		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-962160	RESTRICTED TO NUR FUER —
CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	DESCRIPTION	ITEM NO	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		MASSSTAB 2:1	BLATT 1 OF VON 1	REV B	
					DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015			
							0-PLC ±0.3 mm 1-PLC ± 2-PLC ± 3-PLC ±			
					MATERIAL PBT-GF15		ANGLES /WINKEL ±1.5° FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE BLACK/schwarz			