



Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor



Schaltbild:



Technische Daten

Vorlaufweg	0,4 mm
Differenzweg	1,3 mm
Gesamtweg	4 mm max.
Schutzart nach IEC 60529	IP 67
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +130 °C
Schalteinsatz	Schnappschalter, zwangsweise öffnend
Schaltvermögen, ohmsche Last	24 VDC, 6 A
Lebensdauer	100.000 Schaltspiele
Lackierung	Bronzegrün RAL 6031-F9
Gewicht	0,25 kg

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	
Bearb.	13.03.2007	Stegm	DIN ISO 2768 mK	1:1	
					 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg

Zeichnungs-Nr.:	54-01-200-039
Vers.Nr.:	5930-12-159-7977