


Twinax-Modul/Twinax-Module

für HVT Kontakte
for HVT contacts

Kontaktzahlen
No. of contacts

4

150V/16A

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
			Oberteil Top part	Unterteil Bottom part
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts		MDL.TX4.5,4.Sti.C	1-1104559-1	
		MDL.TX4.8,5.Sti.C	1-1104558-1	
Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts		MDL2.TX4.5,4.Sti.C*	0-1103023-1	
		MDL2.TX4.8,5.Sti.C*	0-1103022-1	
		MDL.TX4.5,4.Bu.C		1-1104559-2
		MDL.TX4.8,5.Bu.C		1-1104558-2
		MDL2.TX4.5,4.Bu.C*		0-1103023-2
		MDL2.TX4.8,5.Bu.C*		0-1103022-2

Technische Kennwerte

Kontaktstecksätze	
Kontaktzahlen	4
Bemessungsstrom [A]	16
Bemessungsspannung [V]	150
Isolationswiderstand nach DIN/VDE	≥ 10 ¹³ Ω
	Version 5,4/Version 8,5
Durchmesser der Schirmung [mm]	4,2 – 5,2/5,0 – 8,1
Außenisolationdurchmesser (mm)	4,0 – 6,5/6,5 – 9,5
*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)	

Technical Specification

Contact Inserts	
No. of Contacts	4
Rated current [A]	16
Rated voltage [V]	150
Insulation resistance according to DIN/VDE	≥ 10 ¹³ Ω
	Version 5,4/Version 8,5
Diameter of the screen [mm]	4,2 – 5,2/5,0 – 8,1
Outer dimension of insulator [mm]	4,0 – 6,5/6,5 – 9,5
*Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)	

Passende Crimpkontakte siehe Seite 36, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 36
Suitable Crimp contacts see page 36, Suitable Crimping tools see page 36

Maßbild mm Dimensions mm		Kontaktanordnung Anschlußseite Oberteil Contact arrangement top part		Kontaktanordnung Anschlußseite Unterteil Contact arrangement bottom part	
