




表 1

製 番	金めっき厚
Z -208 【DIC-208】	0.7 μ m 以上
Z -208A 【DIC-208A】	0.4 μ m 以上
Z -208B 【DIC-208B】	0.2 μ m 以上



↑
嵌合方向



カシメ部 (注1 参照)

注1. 使用上影響のない範囲でカシメます。

2. 適合雄コンタクト形状

径 : $\square 0.635\text{mm} / \varnothing 0.64\text{mm}$

長さ : 6mm以上

RoHS compliant

③									
②				2	コンタクト	ベリリウム銅	1	表 1 参照	—————
①	09.21 2012	荒 船	図面統一化に伴い改版 (CAD化)	1	絶縁体	66ナイロン	1	—————	UL94V-2・黒色
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 DATE					尺 度 SCALE	単 位 UNIT	3 角 法		
01.18 (1980)					10/1	mm (INCH)	3RD. A. P		
製 図 DR.		設 計 DE.		検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME		
荒 船		荒 船		飯 島	笠 原	加 藤	取手付き短絡プラグ (RoHS指令対応品)		
荒 船		荒 船		飯 島	笠 原	加 藤	製 番 PART NO.		
							Z-208 () 【DIC-208 ()】		