

□ 17×5mm の高風量・低騒音ファン新登場

ブラシレス DC ファン BRUSHLESS DC FAN

F17FA

■特 長 FEATURES

- □ 17×5mm サイズの超小型・薄型 FAN
- モータ部をコンパクトにし理想的な羽根形状とすることで高風量・低騒音を実現（7000rpm 時、0.01 m³/min の高風量と 1m 換算で 5dB の低騒音を実現）
- 17 x 17 x 5 mm miniature fan.
- Proprietary impeller design provides high air flow and quiet operation. (0.01m³/min, 5dB(A) at 7000rpm)

RoHS 指令対応 RoHS compliant



■用途例 APPLICATIONS

- 映像機器
- 情報機器
- 通信機器
- Video equipments
- Information systems
- Telecommunication equipments

■型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

F 1 7 F A - 0 3 M C

シリーズ名 Series name

電源 Power supply

03 : DC3.3 V

風量 Air flow

M : 0.01 m³/min

軸受け Bearing

滑り軸受け 1 個
1 sleeve bearing

■型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

電源 Power supply	型式 Part number
DC3.3 V	F17FA-03MC

※ ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
Verify the above part numbers when placing orders.

F17FA

MINIATURE BRUSHLESS DC FAN MOTORS

標準仕様

STANDARD SPECIFICATIONS


項目Item	F17FA-03MC
定格電圧 Rated voltage	DC3.3 V
使用電圧範囲 Voltage range	3.1 ~ 3.5 V
定格電流 Rated current	0.07 A
回転数 Rotating speed	7000 min ⁻¹
風 量 Air flow	0.01 m ³ /min
静 圧 Static pressure	6 Pa
騒 音 Noise	5 dB (A)
使用環境 Use environment	0 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH)
保存環境 Storage environment	-10 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH)
質 量 Net weight	Approx. 1.5 g

※ 上記の仕様は、25℃±2℃ 35%～85%、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です。
この温度・湿度条件以外の仕様につきましては、別途お問合せ願います。

※ The specifications above are typical values measured on the conditions of no-loading running with rated voltage in the circumstances of 25 °C ± 2 °C, 35~85 %RH. Please contact us if you would liketo check the specifications in different circumstances.

風量静圧特性

AIR FLOW PERFORMANCE CURVES



外形寸法図

OUTLINE DIMENSIONS

(Unit: mm)

