


SCALA NON IMPEGNATIVA (DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN (DIMENSIONS IN) mm
METRIC
PROIEZIONE EUROPEA (EUROPEAN PROJECTION)

SEZIONE A:A








N.3 BUGNE PER "AGG. SECONDARIO"

LATO INGRESSO CAVI



NOTE:
1) BLOCCHETTO ADATTO PER CONTATTI AMP POS.LOCK FLAG .312" SR; P/N 281737-2

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DR)	DATA (DATE)
E	AGGIUNTO N.3 BUGNE PER AGG.SEC. E NERVATURE DI RINFORZO	C. I.	11 MAR. 1999
D	AGGIORNATO	AB	16-3-88
C	MODIFICATO		14/2/86
B	MODIFICATO		8/1/86
A	ERA PN IA-85-5518-1		12/2/85

NERO	POLYAMIDE 6.6	281734-2
NATURALE	POLYAMIDE 6.6	281734-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED | RELEASE FOR PUBLICATION 19

©COPYRIGHT 1985 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG,PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)	SCALA (SCALE)
± 0.3	–	–	–
ANGOLI (ANGLES) ± 2°			

AMP ITALIA S.p.A. Corso F.LLI Cervi,15 COLLEGNO (TORINO)

DIS. V.RANIERI (DR.) 8/1/86
CONT. – (CHK)
APP. – (APP.)

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 3 POS. REC. HSG. POS.LOCK FLAG .312"SR.

LOC.	SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET)
I	A3	C-281734-F	E	– DI (OF) –

Downloaded from Arrow.com.