



*a Testabgrif
test pick-up
prise de test

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
4143 01 SCHWARZ	rot black noir	5000

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel, im Karton
Packaging: in bulk, in a plastic bag, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un sac en plastique, dans un carton

4143 01

Kurzschlussbrücke, mit Prüfabgriff und Griffflasche

1. Temperaturbereich	-55 °C/+105 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT, V0 nach UL 94
Kontaktfeder	Cu-Legierung, unternickelt und vergoldet
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	≤ 5 N
Ziehkraft	≥ 2 N
Steckzyklen	100
Kontaktierung mit	Stiftleisten 2,5 MS..., 385..., Kontaktstifte 0,6 mm x 0,6 mm
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 20 mΩ
Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	500 V AC
Isolationswiderstand	10 GΩ

4143 01

Shorting link, with test pick-up and handle latch

1. Temperature range	-55 °C/+105 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT, V0 according to UL 94
Contact spring	Cu alloy, pre-nickel and gold-plated
3. Mechanical data	
Insertion force	≤ 5 N
Withdrawal force	≥ 2 N
Mating cycles	100
Mating with	pin headers 2,5 MS..., 385..., contact pins 0.6 mm x 0.6 mm
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 20 mΩ
Rated current	3 A
Rated voltage	500 V AC
Insulation resistance	> 10 GΩ

4143 01

Pontet de court-circuit, avec prise de test et languette de maniement

1. Température d'utilisation	-55 °C/+105 °C
1. Matériaux	
Corps isolant	PBT, V0 suivant UL 94
Ressort de contact	Cu alliage, sous-nickelé et doré
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	≤ 5 N
Force d'extraction	≥ 2 N
Nombre de manœuvres	100
Raccordement avec	réglettes à broches 2,5 MS..., 385..., contacts à broche 0,6 mm x 0,6 mm
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Courant assigné	3 A
Tension assignée	500 V AC
Résistance d'isolement	> 10 GΩ