DURIS® S 5
Datasheet
Version 1.3

GR PSLR31.13



Features:
- **Package:** white SMT package, colored diffused silicone resin
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120°
- **Color:** 620 nm (red)
- **Luminous Flux:** typ. 24 lm
- **Luminous efficacy:** typ. 26 lm/W

Applications
- Architectural lighting
- Accent and effect lighting
- Indoor General Lighting
- Linear lights
- Professional downlights
- Room lighting: ceiling light, cove lighting, chandeliers, pendants, sconces

Besondere Merkmale:
- **Gehäusetyp:** weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120°
- **Farbe:** 620 nm (rot)
- **Lichtstrom:** typ. 24 lm
- **Lichtausbeute:** typ. 26 lm/W

Anwendungen
- Architekturbeleuchtung
- Akzent- und Effektbeleuchtung
- Innen-Allgemeinbeleuchtung
- Linearbeleuchtung
- Professionelle Downlights
- Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Kronleuchter, Hängeleuchten, Wandleuchter

OSRAM
Opto Semiconductors

Downloaded from Arrow.com.

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Luminous Flux [1] *page 21* Lichtstrom [1] *Seite 21* I_F = 150 mA Φ_V [lm]	Ordering Code Bestellnummer
GR PSLR31.13-GRGT-R1R2-1	21 ... 25.9	Q65111A8687
GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1	24 ... 30.4	Q65112A1151

Note: *The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 means that only one group GT, GU, HP will be shippable for any packing unit.*

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 means that the device will be shipped within the specified limits.

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F,G will be shippable.

Anm.: *Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GT, GU, HP enhalten ist.*

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F,G enthalten (siehe Seite 5).

OSRAM Opto Semiconductors

Downloaded from Arrow.com.

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 100	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 125	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom (T_S = 25 °C)	I_F	10 ... 200	mA
Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.005; T_S = 25 °C)	I_{FM}	300	mA
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)	V_{ESD}	2	kV

Downloaded from Arrow.com.

Characteristics (T_S = 25 °C; I_F = 150 mA)
Kennwerte

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Dominant Wavelength 2) *page 21* Dominantwellenlänge 2) *Seite 21*	(typ.)	λ_{dom}	620	nm
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2φ	120	°
Forward voltage 3) *page 21* Durchlassspannung 3) *Seite 21*	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	5.60 6.25 6.80	V V V
Real thermal resistance junction / solder point 4) *page 21* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 4) *Seite 21*	(typ.)	$R_{th\ JS\ real}$	17	K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point 4) *page 21* "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 4) *Seite 21* (with efficiency η_e = 30 %)	(typ.)	$R_{th\ JS\ el}$	12	K/W

Note: *Individual forward voltage groups see next page*

Anm.: *Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite*

Downloaded from Arrow.com.

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Flux [1] page 21 Lichtstrom [1] Seite 21 (min.) Φ_V [lm]	Luminous Flux [1] page 21 Lichtstrom [1] Seite 21 (max.) Φ_V [lm]	Luminous Intensity [5] page 21 Lichtstärke [5] Seite 21 (typ.) I_V [cd]
GR	21	22.4	6.9
GS	22.4	24	7.4
GT	24	25.9	8
GU	25.9	28	8.6
HP	28	30.4	9.3


Forward Voltage Groups [3] *page 21*
Durchlassspannungsgruppen [3] *Seite 21*

Group Gruppe	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
B	5.60	5.80
C	5.80	6.00
D	6.00	6.20
E	6.20	6.40
F	6.40	6.60
G	6.60	6.80

OSRAM Opto Semiconductors

Downloaded from Arrow.com.

Chromaticity Coordinate Groups 6) *page 21*
Farbortgruppen 6) *Seite 21*



Color Chromaticity Groups 6) *page 21*
Farbortgruppen 6) *Seite 21*

Group Gruppe	Cx	Cy
R1	0.6642	0.3056
	0.6591	0.3176
	0.6410	0.3135
	0.6460	0.3015

Group Gruppe	Cx	Cy
R2	0.6828	0.3097
	0.6775	0.3217
	0.6591	0.3176
	0.6642	0.3056

Downloaded from Arrow.com.

Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: GT-R1-B
Beispiel: GT-R1-B


Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
GT	R1	B

Note: *No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.*


Anm.: *In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.*

Downloaded from Arrow.com.

Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) *page 21*
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) *Seite 21*
$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25$ °C; $I_F = 150$ mA




Radiation Characteristics 5) *page 21*
Abstrahlcharakteristik 5) *Seite 21*
$I_{rel} = f(\phi)$; $T_S = 25$ °C




OSRAM Opto Semiconductors

Downloaded from Arrow.com.


Forward Current 5) *page 21* , 7) *page 21*
Durchlassstrom 5) *Seite 21* , 7) *Seite 21*
$I_F = f(V_F)$; T_S = 25 °C



Relative Luminous Flux 5) *page 21* , 7) *page 21*
Relativer Lichtstrom 5) *Seite 21* , 7) *Seite 21*
$\Phi_V/\Phi_V(150\ mA) = f(I_F)$; T_S = 25 °C




Chromaticity Coordinate Shift 5) *page 21*
Farbortverschiebung 5) *Seite 21*
$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F)$; T_S = 25 °C



Downloaded from Arrow.com.


Relative Forward Voltage 5) *page 21*
Relative Vorwärtsspannung 5) *Seite 21*

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\ °C) = f(T_j)$; $I_F = 150$ mA




Relative Luminous Flux 5) *page 21*
Relativer Lichtstrom 5) *Seite 21*

$\Phi_V/\Phi_V(25\ °C) = f(T_j)$; $I_F = 150$ mA



Chromaticity Coordinate Shift 5) *page 21*
Farbortverschiebung 5) *Seite 21*


$\Delta Cx, \Delta Cy = f(Tj)$; $I_F = 150$ mA



OSRAM Opto Semiconductors


Downloaded from Arrow.com.

Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
$I_F = f(T)$



Downloaded from Arrow.com.

Package Outline [8] *page 21*
Maßzeichnung [8] *Seite 21*




C67062-A0141-A1..-01

Approximate Weight:	17.7 mg
Gewicht:	17.7 mg
Mark:	Cathode
Markierung:	Kathode
ESD information:	LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:	Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Downloaded from Arrow.com.

Recommended Solder Pad [8] *page 21*
Empfohlenes Lötpaddesign [8] *Seite 21*

Reflow soldering
Reflow-Löten



E062.3010.142 -02

Note:


Package not suitable for ultra sonic cleaning.
For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.

Anm.:

Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.

Downloaded from Arrow.com.

Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Product complies to MSL Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01




OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Downloaded from Arrow.com.


Taping [8] *page 21*
Gurtung [8] *Seite 21*



C63062-A0141-B6-01

Downloaded from Arrow.com.

Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 3000 pcs. on ∅ 180 mm reel



Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324

Tape dimensions [mm]
Gurtmaße [mm]


W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
12 + 0.3 / - 0.1	4 ± 0.1	4 ± 0.1 or 8 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	5.5 ± 0.05

Reel dimensions [mm]
Rollenmaße [mm]


A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}
180	12	60	12.4 + 2	18.4

Downloaded from Arrow.com.

Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien




Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Downloaded from Arrow.com.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm

Width Breite	Length Länge	Height Höhe
195 ± 5	195 ± 5	30 ± 5

Downloaded from Arrow.com.

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

This LED is designed for specific/recommended applications only. Please consult OSRAM Opto Semiconductors Sales Staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive)
OR
Please visit **www.osram-os.com/appnotes.**
Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Spotlights), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Die LED ist ausschließlich für spezifisch empfohlene Anwendungen konzipiert. Bitte kontaktieren Sie das OSRAM Opto Semiconductors Vertriebspersonal für detailierte Informationen über nicht empfohlene Anwendungsbereiche (z.B. Automobilbereich). oder besuchen Sie
www.osram-os.com/appnotes
Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet.

Downloaded from Arrow.com.

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!
Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Downloaded from Arrow.com.

Glossary

[1] **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of +/- 7%.

[2] **Wavelength:** The wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.5 nm and an expanded uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).

[3] **Forward Voltage:** The Forward voltage is measured during a current pulse duration of typically 1 ms with a tolerance of ± 0.05V .

[4] **Thermal Resistance:** Rth max is based on statistic values (6σ).

[5] **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

[6] **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinate groups are measured during a current pulse duration of typically 10ms with a tolerance of ±0.005.

[7] **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.

[8] **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

[1] **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses mit einer typischen Dauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit von ± 7% ermittelt.

[2] **Wellenlänge:** Die Wellenläge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).

[3] **Vorwärtsspannung:** Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms, mit einer Genauigkeit von ± 0.05 V ermittelt.

[4] **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten (6σ).

[5] **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

[6] **Farbortgruppen:** Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit von ±0.005 ermittelt.

[7] **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.

[8] **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben.

Downloaded from Arrow.com.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

OSRAM
Opto Semiconductors

Downloaded from Arrow.com.